



**KOMET KUB Pentron®** grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas, 5×D, Ø DC m7: 39mm



## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 236604 39     |
| GTIN             | 4047109201132 |
| Produktų klasė   | 24P           |

## Aprašymas

**Modelis:**

**Kiaurymės tolerancija:** D – 0,1 / + 0,35

**Paskirtis:**

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236605 – 236610.

**Rekomendacija:**

**Pragrežiant** pastūmą reikia sumažinti 70 %.

**Pastaba:**

- Naudoti tik stacionariose staklėse.
- Modelis 2×D ir 3×D su ABS® ir colių dydžiai yra tiekiami pagal paklausimą.
- Galimas gręžimas su išnešimu iš ašies iki  $V_{maks.} = 0,25$  mm.
- Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus  $\varnothing = D + 0,5$  mm.
- Modelis su PSC kotu tiekiamas pagal paklausimą.

## Techninis aprašymas

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys    | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| Pjovimo briaunų skaičius Z             | 1                    |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 120408 42-...   |
| ABS® koto Ø D <sub>s</sub>             | 63 mm                |
| Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>       | 195 mm               |
| Serija                                 | KUB Pentron®         |
| Nominalus Ø D                          | 39                   |

|                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Iškyšos ilgis $L_A$                                     | 238 mm                              |
| Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 5×D                                 |
| Kotas                                                   | ABS                                 |
| Grąžto panaudojimas                                     | ribotas centravimas                 |
| Grąžto panaudojimas                                     | ribotai apvalus                     |
| Grąžto panaudojimas                                     | ribotas skersinis gręžimas          |
| Grąžto panaudojimas                                     | ribotas gręžimas paketais           |
| Grąžto panaudojimas                                     | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu   |
| Grąžto panaudojimas                                     | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu   |
| Vidinis aušinimas                                       | taip                                |
| Pjovimo technika                                        | HPC                                 |
| Produkto rūšis                                          | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |

## Priedai

|                                                                                                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu<br>Visas ilgis 50 mm                           | 659874 50   |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių<br>laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm | 659906 1600 |
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx<br>Plus® profilis 20IP                  | 674252 20IP |
| Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 20IP                                               | 239652 20IP |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių<br>laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm | 659957 1600 |