

 KOMET

**KOMET® UniTurn® kopijavimo peilis ištekinimui, kairinis, L<sub>2</sub> = 20 mm, Ø D<sub>min</sub>: 4mm**



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	240119 4
GTIN	4047109071063
Produktų klasė	24S

### Aprašymas

#### Modelis:

Įrankio medžiaga = BK 82. Nuo 5 dydžio - su vidiniu aušinimu, ištekinant mažesnio skersmens kiaurymes, aušinama per laikiklį.

### Techninis aprašymas

a	3,7 mm
f	1,75 mm
Koto Ø d	4 mm
maksimalus įpjovos gylis t <sub>maks.</sub>	0,8 mm
kiaurymėms, kurių Ø nuo D <sub>min</sub>	4 mm
Tinkamas laikiklis Nr. 240100	12/4; 16/4
Spindulys R	0,1 mm
maksimalus pjovimo gylis a <sub>p.maks.</sub>	0,3 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/aps,
Darbinės dalies ilgis	20 mm
Produkto pavadinimo požymis	L <sub>2</sub> = 20 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	180 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	180 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	160 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	50 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	50 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	S
Ketus (G)	tinka	55 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

## Priedai

KOMET UniTurn® ištekinimo peilio laikiklis (be ištekinimo peilio) Koto Ø d / kiaurymės Ø d1 12/4 mm

240100 12/4

KOMET UniTurn® ištekinimo peilio laikiklis (be ištekinimo peilio) Koto Ø d / kiaurymės Ø d1 16/4 mm

240100 16/4