

 KOMET**KOMET® keičiama plokštelė, BK8425, Pavadinimas, tipas W80: 20-010****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236605 20-010
GTIN	4047109180673
Produktų klasė	24R

**Aprašymas**

KOMET® keičiama plokštelė 20-010 Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: SOGX 07T208-01  
Pastūma f plienui < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,12 mm/aps,

**Techninis aprašymas**

Pavadinimas	20-010
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 07T208-01
Serija	KUB Pentron®
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kietlydinys	BK8425
Tipas	Uni
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Gręžimas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	400 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	250 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	200 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	260 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	240 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	220 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	140 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		