



KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas, 5×D, Ø DC m7: 39,2mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	236604 39,2
GTIN	4047109201880
Produktų klasė	24P

Aprašymas

Modelis:

Kiaurymės tolerancija: D – 0,1 / + 0,35

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236605 – 236610.

Rekomendacija:

Pragręžiant pastūmą reikia sumažinti 70 %.

Pastaba:

- Naudoti tik stacionariose staklėse.
- Modelis 2×D ir 3×D su ABS® ir colių dydžiai yra tiekiami pagal paklausimą.
- Galimas gręžimas su išnešimu iš ašies iki $V_{maks.} = 0,25$ mm.
- Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus $\varnothing = D + 0,5$ mm.
- Modelis su PSC kotu tiekiamas pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 120408 42-...
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Naudingasis ilgis L_1	200 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 20IP (6,3 Nm)
ABS® koto Ø D_s	63 mm
Serija	KUB Pentron®
Nominalus Ø D	39,2

Iškyšos ilgis L _A	243 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	5×D
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	ribotas centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotai apvalus
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP	674252 20IP
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 20IP	239652 20IP
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600