



KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas, 5×D, Ø DC m7: 24,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	236604 24,5
GTIN	4047109181847
Produktų klasė	24P

Aprašymas

Modelis:

Kiaurymės tolerancija: D – 0,1 / + 0,35

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236605 – 236610.

Rekomendacija:

Pragrežiant pastūmą reikia sumažinti 70 %.

Pastaba:

- Naudoti tik stacionariose staklėse.
- Modelis 2×D ir 3×D su ABS® ir colių dydžiai yra tiekiami pagal paklausimą.
- Galimas gręžimas su išnešimu iš ašies iki $V_{maks.} = 0,25$ mm.
- Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus $\varnothing = D + 0,5$ mm.
- Modelis su PSC kotu tiekiamas pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L_1	125 mm
ABS® koto Ø D_s	50 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 080308 24-...
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Serija	KUB Pentron®
Nominalus Ø D	24,5

Iškyšos ilgis L _A	158 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	5×D
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	ribotas centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotai apvalus
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP1	239652 8IP1
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,3 Nm	211750 1,3
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP