



**KOMET KUB Pentron®** grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas, 5×D, Ø DC m7: 43,5mm



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	236604 43,5
GTIN	4047109203228
Produktų klasė	24P

## Aprašymas

### Modelis:

**Kiaurymės tolerancija:** D – 0,1 / + 0,35

### Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236605 – 236610.

### Rekomendacija:

**Pragrežiant** pastūmą reikia sumažinti 70 %.

### Pastaba:

- Naudoti tik stacionariose staklėse.
- Modelis 2×D ir 3×D su ABS® ir colių dydžiai yra tiekiami pagal paklausimą.
- Galimas gręžimas su išnešimu iš ašies iki  $V_{maks.} = 0,25$  mm.
- Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus  $\varnothing = D + 0,5$  mm.
- Modelis su PSC kotu tiekiamas pagal paklausimą.

## Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis $L_1$	220 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 130508 46-...
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
ABS® koto Ø $D_s$	63 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 20IP (6,3 Nm)
Serija	KUB Pentron®
Nominalus Ø D	43,5

Iškyšos ilgis $L_A$	265 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	5×D
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	ribotas centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotai apvalus
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

## Priedai

8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 20IP	239652 20IP
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP	674252 20IP
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600