


KOMET® UniTurn® kopijavimo peilis ištekinimui, kairinis, L₂ = 20 mm, Ø D_{min}: 6mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	240119 6
GTIN	4047109071230
Produktų klasė	24S

Aprašymas
Modelis:

Įrankio medžiaga = BK 82. Nuo 5 dydžio - su vidiniu aušinimu, ištekinant mažesnio skersmens kiaurymes, aušinama per laikiklį.

Techninis aprašymas

Spindulys R	0,2 mm
f	2,75 mm
maksimalus įpjovos gylis t _{maks.}	1,8 mm
Tinkamas laikiklis Nr. 240100	12/8; 16/8
kiaurymėms, kurių Ø nuo D _{min}	6 mm
a	5,7 mm
Koto Ø d	8 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p.maks.}	0,5 mm
Vidinis aušinimas	taip
Pastūma f plienui < 500 N/mm ²	0,02 mm/aps,
Darbinės dalies ilgis	20 mm
Produkto pavadinimo požymis	L ₂ = 20 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	180 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	180 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	160 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	50 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	50 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	30 m/min	S
Ketus (G)	tinka	55 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

Priedai

KOMET UniTurn® ištekinimo peilio laikiklis (be ištekinimo peilio) Koto Ø d / kiaurymės Ø d1 12/8 mm

240100 12/8

KOMET UniTurn® ištekinimo peilio laikiklis (be ištekinimo peilio) Koto Ø d / kiaurymės Ø d1 16/8 mm

240100 16/8