

 KOMET

KOMET® UniTurn® griovelių ištekimo peilis, dešininis, L₂ = 15 mm, Ø D_{min} / įpjovos plotis w: 8/2mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	240154 8/2
GTIN	4047109072374
Produktų klasė	24S

Aprašymas

Modelis:

Įrankio medžiaga = BK 82. Nuo 5 dydžio - su vidiniu aušinimu, ištekinant mažesnio skersmens kiaurymes, aušinama per laikiklį.

Techninis aprašymas

Tinkamas laikiklis Nr. 240100	12/8; 16/8
f	3,75 mm
kiaurymėms, kurių Ø nuo D _{min}	8 mm
Įpjovos plotis w	2 mm
maksimalus įpjovos gylis t _{maks.}	2,5 mm
a	7,7 mm
Koto Ø d	8 mm
Vidinis aušinimas	taip
Pastūma f plienui < 500 N/mm ²	0,02 mm/aps,
Darbinės dalies ilgis	15 mm
Produkto pavadinimo požymis	L ₂ = 15 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	145 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	145 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	130 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	65 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	55 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	55 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	40 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	40 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	25 m/min	S
Ketus (G)	tinka	45 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

Priedai

KOMET UniTurn® ištekimo peilio laikiklis (be ištekimo peilio) Koto Ø d / kiaurymės Ø d1 16/8 mm

240100 16/8

KOMET UniTurn® ištekimo peilio laikiklis (be ištekimo peilio) Koto Ø d / kiaurymės Ø d1 12/8 mm

240100 12/8