

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 12/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260007 12/09
GTIN	4045197654847
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_4	16 mm
Galvutės ilgis L_1	13 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Laikiklio ISO kodas	SCLCR/L 1212F09
Koto dydis	12 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Plokštelės dydis	9 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Serija	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte**Priedai**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2

269028 2

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500