

Garant
Ištekinimo plokštelių laikiklis HM, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 4/03mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260016 4/03
GTIN	4045197651778
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	3 mm
Laikiklio ISO kodas	E04G SCLCR/L03
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0301..
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 13
Darbinės dalies ilgis L ₃	2,5 mm
Galvutės ilgis L ₁	10 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	3,8 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D _s	4 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	8×D
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX6	674248 TX6
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 13	269028 13
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 6	269028 6
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500