

**Garant****Ištekinimo plokštelių laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:  
6/03mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260017 6/03
GTIN	4045197651877
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	7 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0301..
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	3,5 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	10 mm
Plokštelės dydis	3 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 19
Laikiklio ISO kodas	E06J SCLCR/L03
Bendras ilgis L	110 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	5,8 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	8×D
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX6	674248 TX6
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 19	269028 19
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500