

Garant**Ištekinimo plokštelių laikiklis HSS, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 25/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260022 25/12
GTIN	4045197652072
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	28 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	15,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 9
Plokštelės dydis	12 mm
Iškyšos ilgis L ₁	125 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 1204..
Laikiklio ISO kodas	AH25R SCLCR/L12
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	23 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D _s	25 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20	674248 TX20
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 9	269028 9
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500