

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 16/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260007 16/09
GTIN	4045197651723
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Darbinės dalies ilgis L ₄	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Laikiklio ISO kodas	SCLCR/L 1616H09
Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Plokštelės dydis	9 mm
Atraminė plokštelė	269005 1
Koto dydis	16 mm
Galvutės ilgis L ₁	17 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Serija	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	269013 2
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2	269028 2
Atraminė plokštelė Tipas 1	269005 1
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22	269028 22
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500