


**KOMET® UniTurn® kopijavimo peilis ištekinimui, dešininis, L<sub>2</sub> = 30 mm, Ø D<sub>min</sub>: 8mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	240126 8
GTIN	4047109071414
Produktų klasė	24S

**Aprašymas**
**Modelis:**

Įrankio medžiaga = BK 82. Nuo 5 dydžio - su vidiniu aušinimu, ištekinant mažesnio skersmens kiaurymes, aušinama per laikiklį.

**Techninis aprašymas**

maksimalus įpjovos gylis $t_{maks.}$	2,5 mm
a	7,7 mm
Koto Ø d	8 mm
Spindulys R	0,2 mm
f	3,75 mm
kiaurymėms, kurių Ø nuo $D_{min}$	8 mm
Tinkamas laikiklis Nr. 240100	12/8; 16/8
maksimalus pjovimo gylis $a_{p.maks.}$	0,6 mm
Vidinis aušinimas	taip
Pastūma f plienui < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/aps,
Darbinės dalies ilgis	30 mm
Produkto pavadinimo požymis	L <sub>2</sub> = 30 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	180 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	180 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	160 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	50 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	50 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	S
Ketus (G)	tinka	55 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

## Priedai

KOMET UniTurn® ištekimo peilio laikiklis (be ištekimo peilio) Koto Ø d / kiaurymės Ø d1 16/8 mm

240100 16/8

KOMET UniTurn® ištekimo peilio laikiklis (be ištekimo peilio) Koto Ø d / kiaurymės Ø d1 12/8 mm

240100 12/8