

Garant**Ištekinimo plokštelių laikiklis HM, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 5/03mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260016 5/03
GTIN	4045197651785
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0301..
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	6 mm
Plokštelės dydis	3 mm
Laikiklio ISO kodas	E05H SCLCR/L03
Darbinės dalies ilgis L ₃	3 mm
Galvutės ilgis L ₁	10 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 19
Bendras ilgis L	100 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	4,8 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D _s	5 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	8×D
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX6	674248 TX6
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 19	269028 19
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500