

Garant**Ištekimo plokštelių laikiklis HSS, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 0608/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260022 0608/06
GTIN	4045197651983
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L_1	25 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	4 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{min}$	8 mm
Laikiklio ISO kodas	AH0608H SCLCR/L06
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Plokštelės dydis	6 mm
Kakliuko plotis L_4	6 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Užspaudimo ilgis L_2	7 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500