

Garant**Ištekimo plokštelių laikiklis HSS, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
0410/03mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260023 0410/03
GTIN	4045197652089
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 13
Darbinės dalies ilgis L_3	2,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0301..
Laikiklio ISO kodas	AH0410H SCLCR/L03
Galvutės ilgis L_1	24 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	5 mm
Kakliuko plotis L_4	4 mm
Plokštelės dydis	3 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Užspaudimo ilgis L_2	9 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D_s	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	5xD
Ašmenys	HSS

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX6	674248 TX6
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 13	269028 13
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500