

Garant**Ištekinimo plokštelių laikiklis HSS, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
20/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260023 20/09
GTIN	4045197652188
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	23 mm
Laikiklio ISO kodas	AH20R SCLCR/L09
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Darbinės dalies ilgis L ₃	13 mm
Plokštelės dydis	9 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Iškyšos ilgis L ₁	100 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	18 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D _s	20 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8	269028 8
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500