

Garant**Ištekinimo plokštelių laikiklis HM, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
6/03mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260016 6/03
GTIN	4045197651792
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	7 mm
Plokštelės dydis	3 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	3,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 19
Galvutės ilgis L_1	10 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0301..
Laikiklio ISO kodas	E06J SCLCR/L03
Bendras ilgis L	110 mm
Užspaudimo ilgis L_2	5,8 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D_s	6 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	8×D
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 19	269028 19
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX6	674248 TX6
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500