

**Garant****Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 25/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260007 25/09
GTIN	4045197651747
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Galvutės ilgis $L_1$	19 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Laikiklio ISO kodas	SCLCR/L 2525M09
Plokštelės dydis	9 mm
Darbinės dalies ilgis $L_4$	32 mm
Atraminė plokštelė	269005 1
Koto dydis	25 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Bendras ilgis L	150 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas $\kappa$	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis  
su keičiama plokšte

### Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 1

269005 1

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2

269028 2

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX15

674248 TX15

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Varžtas atraminei plokštei Tipas 2

269013 2

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500