

Garant
**Ištekimo plokštelių laikiklis HSS, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
0610/03mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260023 0610/03
GTIN	4045197652096
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L_1	24 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 13
Kakliuko plotis L_4	6 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0301..
Plokštelės dydis	3 mm
Laikiklio ISO kodas	AH0610H SCLCR/L03
Darbinės dalies ilgis L_3	2,5 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	7 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Užspaudimo ilgis L_2	9 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	5xD
Ašmenys	HSS

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 13	269028 13
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX6	674248 TX6
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500