

**Garant****Ištekinimo plokštelių laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:  
10/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260017 10/06
GTIN	4045197651891
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis $L_3$	6 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Plokštelės dydis	6 mm
Galvutės ilgis $L_1$	10 mm
Laikiklio ISO kodas	E10K SCLCR/L06
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{min}$	12 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	9,6 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	95 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	8×D
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500