

**Garant****Ištekinimo plokštelių laikiklis HSS, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 25/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260023 25/12
GTIN	4045197652195
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 1204..
Darbinės dalies ilgis $L_3$	15,5 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	125 mm
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	28 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 9
Laikiklio ISO kodas	AH25R SCLCR/L12
Plokštelės dydis	12 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	23 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	95 laipsniai
Koto Ø $D_s$	25 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	5xD
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 9	269028 9
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20	674248 TX20
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500