



KOMET® UniTurn® griovelio įpjovimo, dešininis, L2 = 25 mm, Ø Dmin / įpjovos plotis w: 5/2 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	240162 5/2
GTIN	4047109071834
Produktų klasė	24S

Aprašymas

Modelis:

Įrankio medžiaga = BK 82. Nuo 5 dydžio - su vidiniu aušinimu, ištekinant mažesnio skersmens kiaurymes, aušinama per laikiklį.

Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą.

Vidinis aušinimas: taip

f: 2,25 mm

a: 4,7 mm

Koto Ø d: 8 mm

maksimalus įpjovos gylis $t_{maks.}$: 1 mm

tinkamas tekinimo įrankio laikiklis Nr. 240100: 12/8; 16/8

Techninis aprašymas

kiaurymėms, kurių Ø nuo D_{min}	5 mm
a	4,7 mm
įpjovos plotis w	2 mm
Koto Ø d	8 mm
maksimalus įpjovos gylis $t_{maks.}$	1 mm
f	2,25 mm
tinkamas tekinimo įrankio laikiklis Nr. 240100	12/8; 16/8
Vidinis aušinimas	taip

Pastūma f plienui < 500 N/mm ²	0,02 mm/aps,
Darbinės dalies ilgis	25 mm
Produkto pavadinimo požymis	L ₂ = 25 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

Priedai

KOMET UniTurn® ištekimo peilio laikiklis (be ištekimo peilio) Koto Ø d / kiaurymės Ø d1 16/8 mm	240100 16/8
---	-------------

KOMET UniTurn® ištekimo peilio laikiklis (be ištekimo peilio) Koto Ø d / kiaurymės Ø d1 12/8 mm	240100 12/8
---	-------------