


KOMET® UniTurn® kopijavimo peilis ištekinimui, kairinis, L₂ = 40 mm, Ø D_{min}: 8mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	240135 8
GTIN	4047109071377
Produktų klasė	24S

Aprašymas
Modelis:

Įrankinė medžiaga = BK 82. Nuo 5 dydžio - su vidiniu aušinimu, ištekinant mažesnio skersmens kiaurymes, aušinama per laikiklį.

Techninis aprašymas

maksimalus įpjovos gylis $t_{maks.}$	2,5 mm
Spindulys R	0,2 mm
Tinkamas laikiklis Nr. 240100	12/8; 16/8
Koto Ø d	8 mm
a	7,7 mm
kiaurymėms, kurių Ø nuo D _{min}	8 mm
f	3,75 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p.maks.}$	0,6 mm
Vidinis aušinimas	taip
Pastūma f plienui < 500 N/mm ²	0,02 mm/aps,
Darbinės dalies ilgis	40 mm
Produkto pavadinimo požymis	L ₂ = 40 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	180 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	180 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	160 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	50 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	50 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	30 m/min	S
Ketus (G)	tinka	55 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

Priedai

KOMET UniTurn® ištekinimo peilio laikiklis (be ištekinimo peilio) Koto Ø d / kiaurymės Ø d1 12/8 mm

240100 12/8

KOMET UniTurn® ištekinimo peilio laikiklis (be ištekinimo peilio) Koto Ø d / kiaurymės Ø d1 16/8 mm

240100 16/8