

Garant**Ištekimo plokštelių laikiklis HSS, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 0810/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260022 0810/06
GTIN	4045197652003
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L_1	32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Darbinės dalies ilgis L_3	6 mm
Kakliuko plotis L_4	8 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	12 mm
Laikiklio ISO kodas	AH0810J SCLCR/L06
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Plokštelės dydis	6 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Užspaudimo ilgis L_2	9 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D_s	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500