

Garant**Ištekinimo plokštelių laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
12/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260017 12/06
GTIN	4045197651907
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	8 mm
Plokštelės dydis	6 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	14 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Galvutės ilgis L_1	10 mm
Laikiklio ISO kodas	E12M SCLCR/L06
Bendras ilgis L	150 mm
Užspaudimo ilgis L_2	11,5 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D_s	12 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500