

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 16/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260007 16/12
GTIN	4045197654854
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 20
Galvutės ilgis L ₁	20 mm
Plokštelės dydis	12 mm
Koto dydis	16 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 1204..
Varžtas atraminei plokštei	269013 5
Atraminė plokštelė	269005 6
Laikiklio ISO kodas	SCLCR/L 1616H12
Bendras ilgis L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 20

269028 20

Atraminė plokštelė Tipas 6

269005 6

Varžtas atraminei plokštei Tipas 5

269013 5

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500