



## KOMET® UniTurn® griovelio įpjovimo, dešininis, L2 = 25 mm, Ø Dmin / įpjovos plotis w: 6/2 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	240162 6/2
GTIN	4047109072107
Produktų klasė	24S

### Aprašymas

#### Modelis:

Įrankio medžiaga = BK 82. Nuo 5 dydžio - su vidiniu aušinimu, ištekinant mažesnio skersmens kiaurymes, aušinama per laikiklį.

#### Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą.

Vidinis aušinimas: taip

f: 2,75 mm

a: 5,7 mm

Koto Ø d: 8 mm

maksimalus įpjovos gylis  $t_{maks.}$ : 1,8 mm

tinkamas tekinimo įrankio laikiklis Nr. 240100: 12/8; 16/8

### Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	2 mm
tinkamas tekinimo įrankio laikiklis Nr. 240100	12/8; 16/8
Koto Ø d	8 mm
kiaurymėms, kurių Ø nuo $D_{min}$	6 mm
f	2,75 mm
a	5,7 mm
maksimalus įpjovos gylis $t_{maks.}$	1,8 mm
Vidinis aušinimas	taip

Pastūma f plienui < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/aps,
Darbinės dalies ilgis	25 mm
Produkto pavadinimo požymis	L <sub>2</sub> = 25 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

---

## Priedai

KOMET UniTurn® ištekinimo peilio laikiklis (be ištekinimo peilio) Koto Ø d / kiaurymės Ø d1 16/8 mm	240100 16/8
---	-------------

KOMET UniTurn® ištekinimo peilio laikiklis (be ištekinimo peilio) Koto Ø d / kiaurymės Ø d1 12/8 mm	240100 12/8
---	-------------