

Garant**Ištekinimo plokštelių laikiklis HSS, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
0608/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260023 0608/06
GTIN	4045197652102
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Plokštelės dydis	6 mm
Laikiklio ISO kodas	AH0608H SCLCR/L06
Galvutės ilgis L ₁	25 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	4 mm
Kakliuko plotis L ₄	6 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	8 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	7 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D _s	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500