



Ištekinimo plokštelių laikiklis, plieninis, kairinis, Koto \varnothing / plokštelių dydžiai: 8/06mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	260029 8/06
GTIN	4960664541140
Produktų klasė	25U

Aprašymas

Modelis:

Specialios formos drožlių grioveliu geriau pasišalina drožlės, mažesnė vibracija, stabilesnis pjovimas.

Vidinis aušinimas: taip

Koto $\varnothing D_s$: 8 mm

ISO kodų laikiklis: A08X SCLCR/L06

Reguliuojamas kampas κ : 95 laipsniai
tinkamos keičiamosios plokštelės: CC.. 0602..

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{min}$: 10 mm

Darbinės dalies ilgis L_3 : 5 mm

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	6 mm
ISO kodų laikiklis	A08X SCLCR/L06
Darbinės dalies ilgis L_3	5 mm
Keičiamųjų plokštelių varžtas	269022 2
tinkamos keičiamosios plokštelės	CC.. 0602..
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{min}$	10 mm
Bendras ilgis L	120 mm
Užspaudimo ilgis L_2	7 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai

Koto Ø D _s	8 mm
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	5×D
Norma	DIN 8024
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Užveržimo varžtas Tipas 2	269022 2
Užveržimo varžtas	269405
Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8