

Garant**Ištekinimo plokštelių laikiklis HSS, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
10/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260022 10/06
GTIN	4045197652010
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	6 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	12 mm
Iškyšos ilgis L ₁	50 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Darbinės dalies ilgis L ₃	6 mm
Laikiklio ISO kodas	AH10K SCLCR/L06
Bendras ilgis L	125 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	9 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D _s	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500