

Garant
Ištekinimo plokštelių laikiklių rinkinys HSS, kairiniai

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260025
GTIN	4045197652218
Produktų klasė	29W

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	AH0608H SCLCR/L06
Laikiklio ISO kodas	AH0810J SCLCR/L06
Laikiklio ISO kodas	AH1012K SCLCR/L06
Laikiklio ISO kodas	AH1216M SCLCR/L06
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Užspaudimo ilgis L ₂	7 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	9 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	11 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	15 mm
Mažiausias pragrėžimo Ø D _{min}	8 mm
Mažiausias pragrėžimo Ø D _{min}	12 mm
Mažiausias pragrėžimo Ø D _{min}	14 mm
Mažiausias pragrėžimo Ø D _{min}	18 mm

Darbinės dalies ilgis L ₃	4 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	6 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	7 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	9 mm
Kakliuko plotis L ₄	6 mm
Kakliuko plotis L ₄	8 mm
Kakliuko plotis L ₄	10 mm
Kakliuko plotis L ₄	12 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Iškyšos ilgis L ₁	50 mm
Iškyšos ilgis L ₁	38 mm
Iškyšos ilgis L ₁	32 mm
Iškyšos ilgis L ₁	25 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairiniai
Ištekimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Ištekimo plokštelių laikiklis HSS Koto Ø / plokštelių dydžiai 1216/06 mm	260023 1216/06
	260023 0810/06

Ištekinimo plokštelių laikiklis HSS Koto Ø / plokštelių
dydžiai 0810/06 mm

Ištekinimo plokštelių laikiklis HSS Koto Ø / plokštelių
dydžiai 1012/06 mm

260023 1012/06

Ištekinimo plokštelių laikiklis HSS Koto Ø / plokštelių
dydžiai 0608/06 mm

260023 0608/06