

**Garant****Ištekimo plokštelių laikiklis HM, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:  
10/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260016 10/06
GTIN	4045197651815
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Plokštelės dydis	6 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	10 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	12 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	6 mm
Laikiklio ISO kodas	E10K SCLCR/L06
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Bendras ilgis L	125 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	9,6 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	8×D
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500