

Garant**Ištekinimo plokštelių laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
16/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260017 16/09
GTIN	4045197651914
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	9 mm
Laikiklio ISO kodas	E16R SCLCR/L09
Darbinės dalies ilgis L ₃	10 mm
Galvutės ilgis L ₁	16 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	18 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	15,5 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D _s	16 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	8×D
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8	269028 8
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500