

**CNMG 190612, Rūšis: CA510****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250383 CA510
GTIN	4960664697236
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	1,2 mm
Drožlialaužis	PH
Pastūma f	0,28 - 0,88 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 450 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis $a_p$	1 - 10 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	CA510
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 190612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui