

Garant**Ištekimo plokštelių laikiklis HSS, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
1012/06mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 260022 1012/06 |
| GTIN | 4045197652027 |
| Produktų klasė | 21T |

Techninis aprašymas

| | |
|--|------------------------|
| Kakliuko plotis L_4 | 10 mm |
| Plokštelės dydis | 6 mm |
| Darbinės dalies ilgis L_3 | 7 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | CC.. 0602.. |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 7 |
| Galvutės ilgis L_1 | 38 mm |
| Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$ | 14 mm |
| Laikiklio ISO kodas | AH1012K SCLCR/L06 |
| Bendras ilgis L | 125 mm |
| Užspaudimo ilgis L_2 | 11 mm |
| Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai |
| Koto $\varnothing D_s$ | 12 mm |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Paskirtis | dešininis |
| Ištekimo gylis iki | 5xD |
| Ašmenys | HSS |

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Vidinis aušinimas | taip |
| Paskirtis | Išilginis tekinimas, vidinis |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |

Priedai

| | |
|---|------------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7 | 269028 7 |
| Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8 | 674248 TX8 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm | 659957 500 |