



Ištekinimo plokštelių laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 8/06mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260028 8/06 |
| GTIN | 4960664541133 |
| Produktų klasė | 25U |

Aprašymas

Modelis:

Specialios formos drožlių griovelis geriau pasišalina drožlės, mažesnė vibracija, stabilesnis pjovimas.

Vidinis aušinimas: taip

Koto Ø D_s: 8 mm

ISO kodų laikiklis: A08X SCLCR/L06

Reguliuojamas kampas κ: 95 laipsniai

tinkamos keičiamosios plokštelės: CC.. 0602..

Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}: 10 mm

Darbinės dalies ilgis L₃: 5 mm

Techninis aprašymas

| | |
|--|----------------|
| Darbinės dalies ilgis L ₃ | 5 mm |
| ISO kodų laikiklis | A08X SCLCR/L06 |
| Mažiausias pragręžimo Ø D _{min} | 10 mm |
| Keičiamųjų plokštelių varžtas | 269022 2 |
| Plokštelės dydis | 6 mm |
| tinkamos keičiamosios plokštelės | CC.. 0602.. |
| Bendras ilgis L | 120 mm |
| Užspaudimo ilgis L ₂ | 7 mm |
| Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai |

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Koto Ø D _s | 8 mm |
| Paskirtis | dešininis |
| Ištekinimo gylis iki | 5×D |
| Norma | DIN 8024 |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Paskirtis | Išilginis tekinimas, vidinis |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |

Priedai

| | |
|--|------------|
| Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX8 | 674248 TX8 |
| Užveržimo varžtas Tipas 2 | 269022 2 |
| Užveržimo varžtas | 269405 |
| Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm | 659906 500 |