

Garant**Ištekinimo plokštelių laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
20/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260017 20/09
GTIN	4045197651921
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L_1	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Plokštelės dydis	9 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Laikiklio ISO kodas	E20S SCLCR/L09
Darbinės dalies ilgis L_3	12 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	23 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Užspaudimo ilgis L_2	19 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	8×D
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8	269028 8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500