

Garant**Ištekimo plokštelių laikiklis HSS, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
0810/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260023 0810/06
GTIN	4045197652126
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L ₁	32 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	12 mm
Laikiklio ISO kodas	AH0810J SCLCR/L06
Darbinės dalies ilgis L ₃	6 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Plokštelės dydis	6 mm
Kakliuko plotis L ₄	8 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	9 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D _s	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500