

**Garant**
**Ištekinimo plokštelių laikiklių rinkinys HM, dešininiai**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260018
GTIN	4045197651938
Produktų klasė	29W

**Techninis aprašymas**

Laikiklio ISO kodas	E08K SCLCR/L06
Laikiklio ISO kodas	E10K SCLCR/L06
Laikiklio ISO kodas	E12M SCLCR/L06
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	5 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	6 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	8 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	10 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	12 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	14 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	7,6 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	9,6 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	11,5 mm

Bendras ilgis L	125 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininiai
Ištekinimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Ištekinimo plokštelių laikiklis HM Koto Ø / plokštelių dydžiai 12/06 mm	260016 12/06
Ištekinimo plokštelių laikiklis HM Koto Ø / plokštelių dydžiai 10/06 mm	260016 10/06
Ištekinimo plokštelių laikiklis HM Koto Ø / plokštelių dydžiai 8/06 mm	260016 8/06