

Garant**Ištekinimo plokštelių laikiklis HSS, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
10/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260023 10/06
GTIN	4045197652133
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	6 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Plokštelės dydis	6 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{min}$	12 mm
Iškyšos ilgis L_1	50 mm
Laikiklio ISO kodas	AH10K SCLCR/L06
Bendras ilgis L	125 mm
Užspaudimo ilgis L_2	9 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	5xD
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500