

**Garant****Ištekinimo plokštelių laikiklis HM, dešininis, Koto  $\varnothing$  / plokštelių dydžiai:  
16/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260016 16/09
GTIN	4045197651839
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Darbinės dalies ilgis $L_3$	10 mm
Laikiklio ISO kodas	E16R SCLCR/L09
Galvutės ilgis $L_1$	16 mm
Plokštelės dydis	9 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{min}$	18 mm
Bendras ilgis $L$	200 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	15,5 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	95 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8	269028 8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500