

Garant**Ištekimo plokštelių laikiklis HSS, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
1012/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260023 1012/06
GTIN	4045197652140
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L ₃	7 mm
Laikiklio ISO kodas	AH1012K SCLCR/L06
Plokštelės dydis	6 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Kakliuko plotis L ₄	10 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	14 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Galvutės ilgis L ₁	38 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	11 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D _s	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500