

**Garant****Ištekimo plokštelių laikiklis HSS, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:  
1216/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260022 1216/06
GTIN	4045197652041
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Kakliuko plotis $L_4$	12 mm
Plokštelės dydis	6 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Galvutės ilgis $L_1$	50 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	18 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	9 mm
Laikiklio ISO kodas	AH1216M SCLCR/L06
Bendras ilgis L	150 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	15 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	95 laipsniai
Koto Ø $D_s$	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500