

Garant**Ištekinimo plokštelių laikiklis HSS, kairinis, Koto \emptyset / plokštelių dydžiai:
12/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260023 12/06
GTIN	4045197652157
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L_1	60 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Plokštelės dydis	6 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	7 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Laikiklio ISO kodas	AH12M SCLCR/L06
Mažiausias pragręžimo $\emptyset D_{\min}$	14 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Užspaudimo ilgis L_2	11 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto $\emptyset D_s$	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	5xD
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500