

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 10/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260007 10/06
GTIN	4045197651709
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Koto dydis	10 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Plokštelės dydis	6 mm
Laikiklio ISO kodas	SCLCR/L 1010E06
Galvutės ilgis L ₁	10 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Darbinės dalies ilgis L ₄	12 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Serija	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22