

Garant**Ištekimo plokštelių laikiklis HSS, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 0410/03mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260022 0410/03
GTIN	4045197651969
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L_1	24 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0301..
Darbinės dalies ilgis L_3	2,5 mm
Kakliuko plotis L_4	4 mm
Plokštelės dydis	3 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 13
Laikiklio ISO kodas	AH0410H SCLCR/L03
Bendras ilgis L	100 mm
Užspaudimo ilgis L_2	9 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D_s	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX6	674248 TX6
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 13	269028 13
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500