

Garant**Ištekimo plokštelių laikiklis HSS, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
1216/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260023 1216/06
GTIN	4045197652164
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	AH1216M SCLCR/L06
Darbinės dalies ilgis L ₃	9 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Plokštelės dydis	6 mm
Kakliuko plotis L ₄	12 mm
Galvutės ilgis L ₁	50 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	18 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	15 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D _s	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500