

**Garant****Ištekinimo plokštelių laikiklis HSS, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 20/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260022 20/09
GTIN	4045197652065
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	23 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	13 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	100 mm
Plokštelės dydis	9 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Laikiklio ISO kodas	AH20R SCLCR/L09
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	18 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8	269028 8
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500